

Permobil
F5 Corpus[®] VS



permobil

Pionizacja bez kompromisów

Elektryczny wózek inwalidzki F5 Corpus® VS firmy Permobil umożliwia pionizację na bazie z napędem na przednie koła, zapewniając zwiększoną stabilność i komfort jazdy.

Stój pewnie

F5 Corpus VS wyposażony jest w w pełni niezależne zawieszenie wszystkich kół, zapewniające komfort, przyczepność i stabilność, co jest szczególnie przydatne podczas aktywnej jazdy w terenie. Łatwa regulacja sekwencji pionizacji pozwala na optymalne ustawienie pozycji ciała przy użyciu technik: leżącej na plecach, półleżącej lub wstawania z pozycji siedzącej. Od bezpośrednich interakcji z otoczeniem po poprawę wyników zdrowotnych - F5 Corpus VS umożliwia pewną pionizację, a lekkie, odchylane podpory kolan zapewniają zwiększony komfort i elastyczne przechowywanie na wózku, sprzyjając większej samodzielności użytkownika.

Pionizacja do 80°

F5 Corpus VS umożliwia pionizację do 80°, pozwalając użytkownikowi samodzielnie wykonywać codzienne czynności, takie jak gotowanie, zakupy czy pielęgnacja ciała.

Zaprojektowany z myślą o samodzielności

Dzięki lekkiej konstrukcji, odchylane podpory kolan można przesuwac i obsługiwać niezależnie, korzystając z łatwo dostępnego mechanizmu zwalnającego – nawet przy ograniczonej sprawności rąk. Dostępne w dwóch rozmiarach nakładek, umożliwiają wybranie opcji najlepiej dopasowanej do użytkownika. Zintegrowane pokrętko BOA®* pozwala precyzyjnie dobrać umiejscowienie nakładki dla optymalnego dopasowania i komfortu.

Uproszczona konfiguracja

QuickConfig to innowacyjna aplikacja przeznaczona dla techników serwisowych, klinicystów i dostawców, która oferuje prostszy sposób konfigurowania parametrów oraz intuicyjny interfejs do ustawiania preferowanych charakterystyk jazdy, siedzenia i sekwencji pionizacji wózka F5 Corpus VS.

*System BOA® Fit System zapewnia precyzyjne, mikroregulowane dopasowanie za pomocą prostego w obsłudze pokrętko



Base width
630 mm

Specyfikacje F5 Corpus® VS

| | |
|---|----------------------------|
| Maks. prędkość | 6, 10 and 12 km/h |
| Zasięg (G24: akumulatory 85 Ah) | 40 km* |
| Maks. masa użytkownika | 136 kg |
| Pokonywanie przeszkód (z rozbiegu) | 50 mm (75 mm) |
| Min. średnica skrętu | 1490 mm |
| Skręt w korytarzu | 1200 mm |
| Zawieszenie | Independent on all wheels |
| Maks. kąt pionizacji | 80° |
| Elektronika R-net Power Platform | 120 A |
| Szerokość wraz z siedziskiem | 650-790 mm |
| Wysokość | 1090-1170 mm |
| Min. długość transportowa wraz z wąsami antywyrotnymi | 965 mm |
| Min. wysokość transportowa (złożone oparcie) | 825 mm |
| Masa wraz z akumulatorami 85 Ah | 206 kg |
| Masa akumulatorów 85 Ah | 2x23 kg |
| Wysokość siedziska (z elektryczną windą siedziska) | 450-800 mm |
| Głębokość siedziska | 370-570 mm (by 25 mm) |
| Szerokość siedziska | 420-570 mm (by 50 mm) |
| Szerokość oparcia | 360/410/460/510 mm |
| Wysokość oparcia | 470, 545-670 mm (by 25 mm) |
| Wysokość podłokietników | 215-330 mm |
| Odległość między podłokietnikami | 380-480 / 480-580 mm |

Spersonalizuj swój wózek!

SKY

VIOLET

AQUA

MIDNIGHT

SPRING

ARCTIC

CANARY

GOLD

SUNSET

BRONZE

CHILI

PL ATINIUM

FLAMINGO



Długość wraz z wąsami antywyrotnymi
1145 mm



85-180° elektrycznego odchylenia oparcia




Podnośnik siedziska
Active Height 0-350 mm



Pochylenie tylne 0-50°



Pochylenie przednie
Active Reach 5-45°

A woman with blonde hair, wearing a grey patterned jacket, is seated in a black wheelchair. She is looking towards the right, smiling slightly, and appears to be in conversation with another person whose back is to the camera. The background is a blurred indoor setting, possibly a cafe or office, with warm lighting. A large blue circle is overlaid in the top right corner, and a blue rectangular box is overlaid on the left side of the image.

Stanie wspiera **interakcje twarzą w twarz** i umożliwia poprawę wyników zdrowotnych.

Permobil
F5 Corpus® VS

Odkryj szeroki wachlarz korzyści płynących z wózka inwalidzkiego z funkcją pionizacji dzięki modelowi F5 Corpus VS. Łączy on wszystkie możliwości F5 Corpus z doskonałą elektryczną funkcją wstawania. Zawieszenie *Agile* pozwala pewnie poruszać się w pozycji stojącej z prędkością do 2,4 km/h.

permobil

 **PROGETTIAMO
AUTONOMIA
POLSKA**

Progettiamo Autonomia Polonia
www.progettiamoautonomia.pl
info@progettiamoautonomia.pl
tel. +48 501 619 256

"To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą."